










# PSR 1080LI-2: 他モデルとの比較

## (EA813BB-11)

	PSR 1800LI-2	PSR 18LI-2H (本体のみ、バッテリー・充電器は別売)	<b>PSR 1080LI-2</b>	DRL 1108
機能				
電子無段変速		■	■	■
ギア式2段変速		■	■	■
正転・逆転機構		■	■	■
ボッシュ SDS システム		■	■	■
DIY 電動工具シリーズ		■	■	■
LED ライト		■	■	■
コードレス工具		■	■	■
リチウムイオンテクノロジー		■	■	■
EPC (Electronic Precision Control)				■
仕様				
能力	鉄工: 10mmφ 木工: 30mmφ ネジ締め: 8mmφ	鉄工: 10mmφ 木工: 35mmφ ネジ締め: 10mmφ	鉄工: 6mmφ 木工: 20mmφ ネジ締め: 6mmφ	-
最大能力穴あけ	-	-	-	6 mmφ (丸軸・六角軸ビット使用時) 10 mmφ (フラットビット使用時)
最大能力ネジ締め	-	-	-	6 mmφ
バッテリー容量	-	-	-	1.5 Ah
定格電圧	DC18V (充電式専用リチウムイオンバッテリー)	DC18V (充電式専用リチウムイオンバッテリー) (別売)	DC10.8V (充電式専用リチウムイオンバッテリー)	DC10.8V (充電式内蔵リチウムイオンバッテリー)
充電時間	約30分 (空→80%充電) 約60分 (空→フル充電)	約30分 (空→80%充電) 約60分 (空→フル充電) (バッテリー・充電器は別売)	約90分 (空→フル充電)	180分
回転数	①高速: 0~1,350min <sup>-1</sup> (回転/分) ②低速: 0~400min <sup>-1</sup> (回転/分)	0~850min <sup>-1</sup> (回転/分)	低速: 0~450min <sup>-1</sup> (回転/分) 高速: 0~1,650min <sup>-1</sup> (回転/分)	0~700min <sup>-1</sup> (回転/分)
最大トルク (ドリルポジション)	38N・m	46N・m	20N・m (ドリルポジション)	15 Nm
チャック把握範囲	1.0~10mmφ	1.5~10mmφ	0.8~10mmφ	-
質量	1.2kg (バッテリー含む)	1.2kg (別売のバッテリー含む)	1kg (バッテリー含む)	0.95 kg
サイズ	-	-	-	155 x 190 x 75 mm
標準付属品	-	-	-	充電器、両頭ビット