

EA813BB-11B

- 軽量・コンパクトでDIY初心者や女性にも使いやすいデザイン
- 電子無段変速 & ギア式2段変速により多様な作業に対応
- 20段階トルク調整機能により、正確なネジ締めが可能
- DIYリチウムイオン10.8Vコードレス工具シリーズ共通のバッテリーの高い拡張性



コードレス振動ドライバードリル「EID 1108」の特徴

1. 軽量・コンパクトなデザインで、しかもハイパワー

シンプルで軽量1.1kgのコンパクトボディは、持ちやすく取り回しもバツグン。そして、最大トルク30N・mのハイパワー。

2. 振動ドリル機能搭載で、様々な素材に対応

ネジ締めはもちろん、木材・金属・プラスチックなどへの穴あけに加え、モルタル・レンガの穴あけも可能。

3. 電子無段変速 & ギア式2段変速

スイッチの押し加減によって回転スピードも思い通りに、最大スピードも2段に変速でき、最適な作業が可能。

4. DIYリチウムイオン10.8Vコードレス工具シリーズ共通バッテリー

ハイパワー10.8Vバッテリーは、シリーズ共通でDIY、ガーデン、クリーニングと新たなライフスタイルが広がる。

製品名	ED 1108
能力	鉄工：8mmΦ、木工：20mmΦ、ネジ締め：8mmΦ
本体サイズ	180mm×188mm×54mm (W×H×D)
回転数	低速 0~400min (回転/分)、高速 0~1,500min (回転/分)
チャック把握範囲	0.8~10mmφ
定格電圧	DC10.8V
最大トルク	30N・m
トルク調整クラッチ	20段階
充電時間	約65分 (2.0Ahバッテリー時) 空→フル充電
バッテリー容量	2.0Ah リチウムイオンバッテリー
質量	1.0kg (2.0Ahバッテリー含)
標準付属品	10.8V 2.0Ahバッテリー1個、充電器1個、ドライバースピット1本、キャリーケース