

GSB 10.8-2-LIN NEW! EA813BS-2

GSB 10.8-2-LIH (本体のみ)

- ▶ コードレス振動ドライバードリル
- ▶ 2.0Ah バッテリー 2 個付
- ▶ バッテリーを守る ECP 機能搭載
- ▶ 1.0kg の超軽量コンパクトボディ
- ▶ ギア式 2 段変速・20 段階トルク調整クラッチ
- ▶ LED ライト、バッテリー残量インジケーター
- ▶ 正転・逆転インジケーター

能力：コンクリート：10 mmφ

能力：鉄工：10 mmφ

能力：木工：19 mmφ

能力：ネジ締め：7 mmφ

能力：鉄工ホールソー：33 mmφ

定格電圧：DC10.8 V (充電式専用バッテリー)

回転数：0 ~ 380 / 1,300 min⁻¹ (回転/分)

打撃数：0 ~ 19,500 min⁻¹ (回/分)

最大トルク：30 N・m (ドリルポジション)

チャック把握範囲：1.0 ~ 10 mmφ

質量：1.0kg (バッテリー含)

振動3軸合成値 振動ドリル：10.5 m/s²

充電時間：約35分 (空→70%ターボ充電)

：約45分 (空→フル充電)

振動3軸合成値は EN60745-2 に準拠

プロフェッショナル
10.8V シリーズ

NEW!
GSB 10.8-2-LIN

powered by
Li-Ion
technology

AUTO
LOCK



《先端工具別売》

Dimensions (H) 182X(W) 187mm



06019B6953 EAN: 3165140913911



06019B6901 EAN: 3165140630405



キャリングケース付 (プラスチック製)

ケース・バッテリー 2 個・充電器付

別売の汎用ケース L-BOXX の設定有り。184～188 ページをご覧ください。

