

Hitachi Koki

HITACHI POWER TOOLS

HITACHI

Inspire the Next

(EA813CC-3)

日立コードレスドライバドリル

10.8V-1.3Ah FDS 10DAL 形

日立コードレスインパクトドライバ

10.8V-1.3Ah FWH 10DAL 形

クラス
最強トルク※ **34N・m**

コードレスドライバドリル

クラス最大の
締付けトルク※ **108N・m**

コードレスインパクトドライバ



FDS 10DAL

NEW



ゆるむ

スリーブ

締まる

先端工具は付属
していません

先端工具の着脱が簡単な
シングルスリーブチャック



FWH 10DAL

NEW

取り回しやすいコンパクトサイズ!!

予備電池・
ケース付▶



チャレンジ
未来が変わる。
日本が変わる。 **25**

※2014年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)
(DIY向け10.8Vコードレスドライバドリル/コードレスインパクトドライバ)

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

軽量・コンパクト!



FDS 10DAL

FWH 10DAL

(EA813CC-3)

高輝度 LEDライト付



フックの取付可能



(フック別売)

コードレスドライバドリル

10.8V FDS 10DAL形

2LCSK

1.3Ahリチウムイオン電池 (BCL 1015S)・急速充電器 (UC 10SL2)・予備電池・ケース付



4 966376 238682

コードレスインパクトドライバ

10.8V FWH 10DAL形

2LCSK

1.3Ahリチウムイオン電池 (BCL 1015S)・急速充電器 (UC 10SL2)・予備電池・ケース付



4 966376 238675

形名	能力 mm	チャック		無負荷回転数 min ⁻¹ {回/分}	トルクレンジ N·m{kgf·cm}	最大トルク N·m{kgf·cm}	機体寸法 mm (全長×高さ)	質量 kg	蓄電池		充電器 形名
		取付寸法	把握径 mm						電圧	形名	
FDS 10DAL	木ねじ: φ5.8×45 小ねじ: M6 鋼材: 10 (板厚1.6) アルミ: 12 (板厚1.6) 木材: 29 (板厚18)	(U3/8×24) キーレスチャック 10TLRM-N	0.8~10	低速 0~350 高速 0~1,300	[21段] 約1.0~4.5 {10~46}	低速 34 {347} 高速 13 {133}	170×210 (BCL1015S) {装着時}	1.0 (BCL1015S) {装着時}	10.8V	BCL 1015S [※] 充電時間 約25分	UC 10SL2

標準付属品: 急速充電器、No.2プラスドライバビット、予備電池、ケース、電池カバー

※BCL 1015Sは単体での販売はしていません。

形名	締付能力 mm	ビット 二面幅 mm	最大締付トルク N·m{kgf·cm}	無負荷回転数 min ⁻¹ {回/分}	打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	機体寸法 mm (全長×高さ)	質量 kg	蓄電池		充電器 形名
								電圧	形名	
FWH 10DAL	普通ボルト: M5~M12 高力ボルト: M5~M10 小ねじ: 4~8	6.35	108 {1,100}	0~2,700	0~3,200	151×209 (BCL1015S) {装着時}	1.0 (BCL1015S) {装着時}	10.8V	BCL 1015S [※] 充電時間 約25分	UC 10SL2

標準付属品: 急速充電器、No.2プラスドライバビット、予備電池、ケース、電池カバー

※BCL 1015Sは単体での販売はしていません。

別売部品

フック



リチウムイオン電池



急速充電器



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



日立工機や電動工具の情報などを発信していきますのでよろしくおねがいいたします!



ぜひ、いいね! をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶



http://www.facebook.com/hitachikoki.pr

「日立DIY工具カタログ」



上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からご利用いただけます。但し、PHS) (おおよび一部IP電話からはご利用になれません。)
ナビダイヤル 0570-20-0511 (※通話料は有料)

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店