

# EA813CE-2 [充電式] ドライバードリル

## 12Vバッテリー

キーレスチャック  
ねじ(U3/8"-24)

電池パック2個付きだから  
予備ができ安心！！

手に優しい  
大型ソフトグリップ

サイズ…198×228mm  
重量…1.6kg

便利なキャリーケース入り



### <仕様>

- バッテリー…12V
- チャック能力…0.8～10mm
- 最大トルク…低速:26Nm(265kgf・cm) 高速:7Nm(70kgf・cm)
- 回転数…低速:0～350rpm 高速:0～1050rpm
- 能力…鉄工:12mm、木工:25mm
- 充電時間…70分 ● 無段変速 ● 二段変速 ● 正逆転 ● ブレーキ付き
- 付属品…+ビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、電池カバー

### ■ 替バッテリー…EA813HD-8

(12V ニッケル水素3.0Ah)

### <電池の上手な使い方>

電池を長持ちさせるには下記点をご注意ください。

- ① 過放電をしない。  
パワーが落ち始めるところで使い終わってください。
- ② 電池温度をなるべく10℃～30℃で使う。  
過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。  
寒冷地等で電池温度を下げすぎない。
- ③ 雨・水にぬらさない。  
内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。
- ④ 衝撃を与えない。

### <電池の保管方法>

下記方法での保管をおすすめします。

- リチウムイオン電池⇒満充電の状態でご保管してください。
- ニッケル水素電池⇒満充電の状態でご保管してください。
- ニカド電池⇒電池を使い切ってから保管してください。