

**HiKOKI**  
UNLEASH the NEXT

コードレスインパクトドライバ  
36V-2.5Ah WH 36DC形

# Bluetooth®蓄電池とカゴぶビット付の 新仕様登場!

ブレずに狙い打ち!

**NEW**

新仕様に標準付属

 Bluetooth®



マルチボルト蓄電池  
〔残量表示付〕

**BSL 36A18B(2個)**  
標準付属

+



85L

ちから スリジブ  
**カゴぶビット**



**eMOTOR**

**MV**  
MULTI VOLT

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

### Bluetooth® 蓄電池とカゴビット付の新仕様登場!

コードレスインパクトドライバ  
**36V WH 36DC形**

**2XPS** 希望小売価格 **¥70,100** (税別)  
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18B)  
×2個・急速充電器 (UC 18YDL2)・ケース付

**2XNS** 希望小売価格 **¥62,100** (税別)  
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18B)  
×2個・ケース付、**充電器別売**



アグレッシブ  
グリーン  
AGGRESSIVE  
GREEN  
(L)



ストロング  
ブラック  
STRONG  
BLACK  
(B)



フレアレッド  
FLARE  
RED  
(R)



ディーブ  
オーシャンブルー  
DEEP OCEAN  
BLUE  
(D)



フォレスト  
グリーン  
FOREST  
GREEN  
(G)



#### 仕様

| 形名                             |                            | WH 36DC   |  |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|
| 能力                             | -                          | 小ねじ: 4~8mm 普通ボルト: M5~M16<br>高力ボルト: M5~M14 テクスねじ: φ3.5~φ6<br>コーススレッド: 22~125mm |  |
| 最大締付トルク<br>[気温20℃満充電時][締付時間3秒] | N·m[kgfc·cm]               | 最大200 [2,040]<br>M16高力ボルト(強度区分10.9)<br>ソケットアダプタ+六角ソケット使用                      |  |
| 六角軸二面幅                         | mm                         | 6.35  |  |
| 無負荷回転数<br>[気温20℃満充電時]          | ソフトモード                     | min <sup>-1</sup><br>(回/分)  | 0~900                                  |
|                                | パワーモード                     |   | デフォルト: 0~3,400 カスタマイズ: 0~(1,900~3,600) |
|                                | ボルトモード                     |   | 単発・連発: 0~2,900                         |
|                                | テクスモード                     |   | 0~3,700                                |
| 打撃数<br>[気温20℃満充電時]             | ソフトモード                     | min <sup>-1</sup><br>(打撃/分)   | 0~2,000                                |
|                                | パワーモード                     |   | 0~4,100                                |
|                                | ボルトモード                     |   | 0~2,200                                |
|                                | テクスモード                     |   | 0~2,200                                |
| 機体寸法 (全長×高さ×センチメートル)           | mm                         | 116×241×29 (BSL 36A18B装着時) [ヘッド長さ: 114]                                       |  |
| 質量                             | kg                         | 1.6 (BSL 36A18B装着時)   |  |
| 使用可能蓄電池*2                      | -                          | マルチボルト蓄電池 (残量表示付)   |  |
| 蓄電池                            | 形名                         | BSL 36A18B  |  |
|                                | 電圧・容量                      | V-Ah 36-2.5 / 18-5.0  |  |
| 充電器                            | 形名                         | UC 18YDL2 (冷却機能付)   |  |
|                                | 充電時間*3                     | 分 約19分 (実用充電) / 約25分 (満充電)  |  |
| 標準付属品                          | カゴビット[スレンダータイプ](85L)、電池カバー |   |  |

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※2 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用になれません。

※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

### スマホで カスタマイズ

スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetoothで連携すると、スイッチの遊びや回転数などを自由に調整できます。

#### アプリダウンロード方法

App StoreまたはGoogle Playにて「HiKOKI TOOLS」を検索いただくか、スマホのバーコードリーダーで読み込んでダウンロードください。



接続方法の  
詳しい情報は  
こちら!



※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※アプリは無料ですが、アプリダウンロードや動画閲覧には通信料がかかるためパケット金額の加入を確認してください。一部端末、通信状況によっては作動しなかったり、反応に時間がかかることがあります。

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標です。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

#### 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



#### 品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。




#### 環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



#### 「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



## 工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL (03) 5783-0626 FAX (03) 5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676  
東京支店 (03) 5753-7700 関東支店 (03) 6374-5687  
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311  
関西支店 (0798) 37-2665 中国支店 (082) 504-8282  
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター (土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 ●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS (携帯電話からはご利用になれません。)) ※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

### 親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店