

18V/14.4V コードレスインパクトドライバ

WH18DB / WH14DB



WH18DB
(ビット別売)



WH14DB
(ビット別売)

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 18V リチウムイオン電池 WH18DB | 14.4V リチウムイオン電池 WH14DB | 最大トルク 172N・m WH18DB | 最大トルク 167N・m WH14DB | <i>eMOTOR</i> |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|

【高耐久・長寿命】 ブラシレスモーター採用

- ・コンパクトで取り回しやすい
- ・カーボンブラシ交換不要で手間いらず



トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい



電池残量表示機能



暗い場所でも作業しやすいLEDライト

ビット振れを低減

ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。

ビット
振れ

当社製品
WH36DA
と同等



1充電当たりの作業量（目安）※

WH18DB

| 作業内容 | | Ah | 1充電当たりの作業量（目安）※ |
|-------|-------------|-------|-----------------|
| 木ねじ締付 | φ5.4 × 90mm | 3.0Ah | 約200本 |
| | φ4.3 × 65mm | 3.0Ah | 約370本 |
| 小ねじ締付 | M8 × 16mm | 3.0Ah | 約3,000本 |

WH14DB

| 作業内容 | | Ah | 1充電当たりの作業量（目安）※ |
|-------------|-------------|-------|-----------------|
| ナゲシビス締付（杉材） | φ3.8 × 65mm | 3.0Ah | 約920本 |
| 小ねじ締付 | M8 × 16mm | 3.0Ah | 約2,500本 |

仕様（スペック）

| 形名 | | WH18DB | WH14DB |
|-------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| 締付能力 | 小ねじ | 4~8mm | |
| | 普通ボルト | M5~M16 | |
| | 高力ボルト | M5~M12 | |
| 六角軸二面幅 | | 6.35mm | |
| 最大締付トルク | | 172N・m (1,754kgf・cm) | 167N・m (1,703kgf・cm) |
| 無負荷回転数 | | 0~3,100min ⁻¹ (回/分) | 0~3,000min ⁻¹ (回/分) |
| 打撃数 | | 0~3,400min ⁻¹ (打撃/分) | 0~3,300min ⁻¹ (打撃/分) |
| 機体寸法 (全長×高さ×センチメートル) | | 128×240×29mm (BSL1830装着時) | 128×240×29mm (BSL1430装着時) |
| 質量 | | 1.6kg (BSL1830装着時) | 1.4kg (BSL1430装着時) |
| 蓄電池 | 3.0Ah | 形名 | BSL1830 (冷却対応) |
| | | 電圧 | 18V |
| | | 充電時間 | 約20分 (UC18YSL3使用時) |
| 充電器 | 形名 | UC18YSL3 (冷却機能付) | |
| 標準付属品 | | 急速充電器 (冷却機能付) ・ ケース ・ 予備電池 ・ 電池カバー | |