

18V/14.4V コードレスインパクトドライバ

WH18DB / WH14DB



WH18DB
(ビット別売)



WH14DB
(ビット別売)

14.4V
リチウムイオン電池
WH14DB

最大トルク
167N・m
WH14DB



形名		リチウムイオン電池	急速充電器 (UC18YSL3)	ケース
WH18DB	(2SC)	3.0Ah(BSL1830)×2個	●	●
	(NN)	別売		
WH14DB	(2SC)	3.0Ah(BSL1430)×2個	●	●
	(NN)	別売		

[高耐久・長寿命] ブラシレスモーター採用

- ・コンパクトで取り回しやすい
- ・カーボンブラシ交換不要で手間いらず



トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい



電池残量表示機能



暗い場所でも作業しやすいLEDライト

ビット振れを低減

ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。



1充電当たりの作業量 (目安) *

WH14DB

作業内容		Ah	1充電当たりの作業量 (目安) *
ナゲシビス締付 (杉材)	φ3.8 × 65mm	3.0Ah	約920本
小ねじ締付	M8 × 16mm	3.0Ah	約2,500本

※数値は参考値です。材料や条件により異なります。

仕様（スペック）

形名		WH18DB	WH14DB	
締付能力	小ねじ	4～8mm		
	普通ボルト	M5～M16		
	高力ボルト	M5～M12		
六角軸二面幅		6.35mm		
最大締付トルク		172N・m (1,754kgf・cm)	167N・m (1,703kgf・cm)	
無負荷回転数		0～3,100min ⁻¹ (回/分)	0～3,000min ⁻¹ (回/分)	
打撃数		0～3,400min ⁻¹ (打撃/分)	0～3,300min ⁻¹ (打撃/分)	
機体寸法 (全長×高さ×センタハイト)		128×240×29mm (BSL1830装着時)	128×240×29mm (BSL1430装着時)	
質量		1.6kg (BSL1830装着時)	1.4kg (BSL1430装着時)	
蓄電池	3.0Ah	形名	BSL1830 (冷却対応)	BSL1430 (冷却対応)
		電圧	18V	14.4V
		充電時間	約20分 (UC18YSL3使用時)	
充電器		形名	UC18YSL3 (冷却機能付)	
標準付属品		急速充電器 (冷却機能付) ・ ケース ・ 予備電池 ・ 電池カバー		