

10.8V コードレスコーナインパクトドライバ  
WH10DCL



コンパクトヘッドで取り回しラクラク

ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮

10.8Vリチウムイオン電池搭載のコンパクトボディ

小形・軽量で取り回しに優れます。

高輝度LEDライト

暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。



電池残量警告ランプ

電池残量が少なくなると点灯します。

## 1充電当たりの作業量（目安）

作業内容(mm)		3.0Ah (BCL1030C)	1.5Ah (BCL1015)
ナゲシビス締付	φ4.0×50 (杉材)	約250本	約125本

※作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。

## 仕様（スペック）

締付能力	普通ボルト	M 4～M 10mm	
	高力ボルト	M 4～M 8mm	
	小ねじ	4～8mm	
六角軸二面幅		6.35mm	
最大締付トルク		30N・m (306kgf・cm)	
回転数		0～2,100min <sup>-1</sup> (回/分)	
打撃数		0～3,000min <sup>-1</sup> (打撃/分)	
機体寸法 (全長×ヘッド高さ×センターハイト)		280×53×18.5mm	
質量		1.0kg (蓄電池装着時)	
蓄電池	3.0Ah	形名	BCL1030C
		電圧	10.8V
		充電時間	約60分 (UC10SL2使用時)
	1.5Ah	形名	BCL1015
		電圧	10.8V
		充電時間	約30分 (UC10SL2使用時)
充電器	形名	UC10SL2	
標準付属品		急速充電器・No.2プラスドライバビット・ケース	

- ・掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- ・製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。