

電動工具

インパクトドライバー

CID-1130 EA813DG-7B

最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと
手にフィットするソフトグリップを採用
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速
スイッチ

※写真のソケットは別販売品です。



仕様

ネジ締め能力：	小ネジ M4～M8 普通ボルト M5～M14 高力ボルト M5～M12
最大締付トルク：	115N・m
回転数：	0～2,500min ⁻¹
打撃数：	0～3,100min ⁻¹
電源：	単相100V
電流：	2.0A
消費電力：	180W
質量：	1.0kg
サイズ：	長さ190×幅60×高さ190mm

付属品

- ・ + ドライバビット (No.2×65mm)