

RYOBI

インパクトドライバー CID-1130

長いネジ・ボルトの締めつけに

軽量1kg
&
細握り



強力ネジ締め 最大締付トルク 115N・m

商品仕様

		CID-1130
電源		単相・交流 100V 50Hz/60Hz
定格電流	(A)	2
消費電力	(W)	180
ネジ締め能力		小ネジ(M4~M8)/普通ボルト(M5~M14)/高力ボルト(M5~M12)
最大締付トルク	(N・m)	115
無負荷回転数	(min ⁻¹)	0~2,500
打撃数	(min ⁻¹)	0~3,100
本体寸法(長さ×幅×高さ)	(mm)	190×60×190
コード長さ	(m)	2.0
質量	(kg)	1.0
絶縁方式		二重絶縁
付属品		・⊕ドライバビット(No.2×65mm)



インパクトドライバー
CID-1130

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2018年12月現在のものです。