

長いネジやボルトの締付けに

軽量1kg
&
細握り



強力ネジ締め 最大締付トルク 115N・m



インパクトドライバー
CID-1130

(655750A)

商品仕様

モデル	CID-1130
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	2A
消費電力	180W
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M14) / 高力ボルト(M5 - M12)
最大締付トルク	115N・m
無負荷回転数	0 - 2,500min ⁻¹
打撃数	0 - 3,100min ⁻¹
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	190mm × 60mm × 190mm
コード長さ	2.0m
質量	1.0kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・⊕ドライバビット(No.2 × 65mm)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。