

プロ用

# EA813DN-1D

## DIW182L5

18V/190N・m/5,000mAh

ブラシレスモーター搭載 クラス最短全長124mm

高容量電池で余裕の作業量

防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合

選べる3モード（強・中・弱）



※写真のソケットは別販売品です。



### 仕様

締付能力 普通ボルト M8～M16  
高力ボルト M8～M14

最大締付トルク： (強) 190N・m  
(中) 140N・m  
(弱) 100N・m

回転数： (強) 0～2,700min<sup>-1</sup>  
(中) 0～1,750min<sup>-1</sup>  
(低) 0～1,500min<sup>-1</sup>

打撃数： (強) 0～3,800min<sup>-1</sup>  
(中) 0～3,300min<sup>-1</sup>  
(低) 0～2,880min<sup>-1</sup>

電池パック： 18V、5,000mAh、リチウムイオン

充電時間： 84分

質量： 1.5Kg

サイズ： 長さ124×幅79×高さ238mm

ソケット差込口： 12.7mm(ピンタイプ式)

### 付属品

- ・ キャリングケース
- ・ 電池パック B-1850L (2個)
- ・ 充電器 UBC-1802L

※写真のソケットは別販売品です。