

EA813DT-2 (1/2") 電動インパクトレンチ



- ◇ボルト・ナットの締付、緩めに
- ◇作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切替
- ◇暗所での作業をアシストするLEDライト
- ◇正逆転
- ◇二重絶縁

<仕様>

- 電源…AC100V・320W
- 最大トルク…200Nm
- 回転数…0～3,100rpm
- 打撃数…0～3,200回/分
- 締付能力…普通ボルト:M10～M16
高力ボルト:M10～M16

- サイズ…233×72.5×205mm
- 重量…1.5kg
- コード長…5m

<付属品>

- ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)
19mm、21mm 各1個
- キャリングケース