

EA813PD-1B

インパクトレンチ EZ75A3

TOUGH TOOL IP

デュアル
Dual

14.4V/18V

**BL
MOTOR**



リテーナリング（Cバネ）で
ソケット取り替えがスムーズ。
しかもコードレスだから取り回しがラク。

ソケットが仮保持でき、取り替えがラクラク



リテーナリング（Cバネ）採用でソケットが落ちたりしないので、ピンを差し込むのが簡単。



仮保持ができて
ソケット交換がスムーズ。

（ご注意）

- 1.ピン式以外のソケットは使用しないでください。
- 2.必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。

1台で性能を使い分けできる「デュアル」

電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。

1台で
両方使える
「デュアル」。



H鋼への高力ボルト仮締めにも。



M16普通ボルト締めを18V 5.0Ahで約1,150本、14.4V 5.0Ahで約730本。

（ご注意）

対象作業範囲より大径のボルトを締め付ける際には必ず、トルクレンチなどで規定のトルクに達するまで増し締めを行ってください。

作業量はしっかり

18V 3.0Ahなら、軽く、薄く、取り回しがラク。

■能力(目安・フル充電で)		18V 3.0Ah (PNタイプ)	18V 5.0Ah (LJタイプ)	18V 4.2Ah (LSタイプ)	14.4V 5.0Ah (LJタイプ)	14.4V 4.2Ah (LSタイプ)
ボルト 締め ※1	ボルト (M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)	約680本	約1,150本	約1,000本	約730本	約650本
	ボルト (M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)	約240本	約400本	約350本	約320本	約280本
ネジ 締め	万能ビス・米松 (φ4.2×75mm)	約370本	約620本	約550本	約540本	約480本
	木ネジ・米松 (φ5.2×120mm)	約85本	約140本	約120本	約120本	約110本

※1 適正トルクまで締め付けられたときの作業本数です。

(注) LSタイプの電池パックは生産終了商品です。

ボルト 破損を軽減、打撃力3段切替



おすすめのボルトサイズ
M10~M16
鉄骨組み立てなどに



おすすめのボルトサイズ
M6~M8
配管支持具の取付などに



おすすめのボルトサイズ
M6
ラックやフェンスの
組み立てなどに

長く使えて経済的

●モーター寿命約2倍※2 ブラシレスモーター
モーター寿命の原因となるブラシとコミュテータをなくし、長寿命化を実現。



※2 当社従来ブラシモーターとの比較 (当社調べ)

●スイッチ寿命約2倍※3 ハイブリッドスイッチ

※3 当社従来メカスイッチとの比較 (当社調べ)

ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ

優れた防塵・耐水設計。国際規格 (IEC60529適用) 「IP56」試験合格※。

※ 国際規格 (IEC60529) に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合格判定。