

暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載

スポットLED

約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。



大きなφ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。



暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。

ワイドLED

ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。



チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。



小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。

使いやすい正逆切替スイッチ

普段お使いの充電工具と同じ操作感覚



本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。



本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。

パワフルでスピーディ

手締めもできて作業がラク



パワフル25N・m

堅い木材への締め付けが
パワフル。



高速2,300回転/分

取り外しもスピーディ。



手締め機能

増し締めも、錆びたネジの緩め
可能。



電池容量、ゆとりの1.5Ah

LAタイプ 7.2V 1.5Ah
EZ9L21

こだわりの高品質

電池の使い過ぎや高温を防止

電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。

スイッチの長寿命化を追求

ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。