

EA813PE-5

手のひらサイズで小さく、軽く、使いやすい。
電動でも手動でも使えて、小ネジ締めにぴったり。

充電ミニドライバー EZ7412 「miniQu (ミニック)」



仕様・能力

電池（内蔵式）	リチウムイオン電池3.7V、850mAh		
充電時間	約45分（当社EZ37C4・EZ37C5の場合）、約35分（市販USB充電器5V 1Aの場合）、約25分（市販USB充電器5V 2Aの場合）		
ネジ締め作業範囲	小ネジM3（電動時）、小ネジM6（手締め時）		
チャック	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm）		
適合ビット	六角ビット 対辺6.35mm		
締付トルク	1N・m（電動時、剛性体最大締付トルク）、8.0N・m（手締め時、最大耐久トルク）		
回転数	230回転/分		
USB端子	1端子、microUSB Bタイプ、DC 5V		
本体寸法/質量	全長128×全高45×全幅42mm/165g		
能力 （目安・フル充電で）	小ネジ・鉄（バネ座金なし）	M3 x 5	約620本
		M6 x 10	約540本