

ネジの締付け・ゆるめめに

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
3.6V
シリーズ

1,300mAh

クラッチ数

11 段

LED
ライト付

手締め
可能

軽量・コンパクトだから
日常の様々なシーンで活躍

ストレート型 ピistol型

持ち方いろいろ
握りやすく取り回しが楽

商品仕様

モデル	BD-361
最大穴あけ能力	鉄工 5mm / 木工 6mm
ネジ締め能力	木ネジ(3.8×38mm) / 小ネジ(M4)
最大トルク	5N・m
無負荷回転数	250min ⁻¹
クラッチ数	11 段
クラッチ作動トルク	0.9 - 2.0N・m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	ストレート型 282mm×45mm×53mm / ピistol型 227mm×45mm×132mm
質量*1	0.48kg
充電器	BC-364L
電池	内蔵式 リチウムイオン / 1,300mAh
電圧	DC3.6V
充電時間*2	60 分
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ドライバービット(片頭: No.1×75mm) ⊕ドライバービット(両頭: No.2×65mm) ・充電器

*1 内蔵電池を含む値です。 *2 充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。



1充電あたりの
作業量(目安)*

※周囲温度 20℃

丸木ネジ(3.1×16mm)
約**310**本

※満充電にしたときの参考値です。
内蔵電池の電池容量、作業状況、
周囲温度などにより異なります。

充電式ドライバドリル
BD-361

(647850A)

希望小売価格 10,300 円(税別)



4 960673 666049

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。