

# EA813RC-2A DC3.6V ドライバードリル(充電式)

- 手のひらサイズでとても軽い！ 組み立て家具や日常のねじ締めシーンに便利です
- 3.6V リチウムイオン電池採用
- 薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付
- 正転・逆転、充電状態がランプ付



## 〈仕様〉 《本体》

- 電圧…DC3.6V(リチウムイオン電池内蔵式)
- 電池…リチウムイオン電池(内蔵式 1500mAh)
- 無負荷回転数…180rpm
- 最大ねじ締め能力(木ねじ)…5mm  
※材料によって異なります
- 使用ビット(六角二面幅)…6.35mm
- 最大締付トルク…3.5N.m  
(締付トルクの設定・調整の機能はありません。)

- 使用ビット(六角二面幅)…6.35mm
- サイズ…150×47×125mm
- 重量(内蔵電池含む)…350g
- 正逆切替機能・スピンドルロック機能付き
- トリガーを引くと、LEDライトが点灯します。

## 《充電器》

- 電源…AC100V 50/60Hz
- 定格出力電圧…DC3.6V
- 標準充電時間…3時間
- 重量…90g

## 《付属品》

- 充電スタンド
- 充電アダプター
- ビット16本(ニッケルメッキ)

## 〈付属ビット内容〉 計16本

- プラス: No.1×2本、No.2×3本
- マイナス: 3、3.5、5 各1本
- 六角: 3、4、5、6 各1本
- トルクス: T10、T15、T20、T25 各1本

## 〈各部名称〉

