

ネジの締付け・ゆるめに

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
3.6v
シリーズ

1,500mAh

ビット
16本
付

LED
ライト付

充電
スタンド
付



壁際での隅打ちができる
コンパクトサイズ



正転・逆転・充電状態が
わかる表示ランプ

商品仕様

モデル	BDX-2
最大ネジ締め能力(木ネジ)	5mm ^{※1}
最大締付トルク	3.5N・m ^{※2}
無負荷回転数	180min ⁻¹
使用ビット(六角二面幅)	6.35mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	150mm×47mm×125mm
質量 ^{※3}	0.35kg
充電器	BC-365L
電池	内蔵式 リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC3.7V
充電時間 ^{※4}	約3時間
付属品	・ 充電スタンド(ビット 16 本付) ・ 充電器

※1 材料により異なります。 ※2 締付トルクの設定・調整の機能はありません。 ※3 内蔵電池を含む値です。
※4 充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。

1充電あたりの 作業量(目安)[※]

※周囲温度 20℃ / スイッチ(トリガ)を
いっぱいに引いた状態での値です。

木ネジ(4.2×32mm)

約110本

※満充電にしたときの参考値です。
内蔵電池の電池容量、材質、作業状況、
周囲温度などにより異なります。

充電式スクリュードライバー
BDX-2

(646950A)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。