

小ネジの締付け・ゆるめめに



※USB Type-Aに対応した5V/1A以上のACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーをご用意ください。

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
3.6V
シリーズ

1,500mAh

トルク
3段階
調節可能

手締め
可能

1充電あたりの
作業量(目安)※
※周囲温度 20℃
木ネジ(4.2×32mm)
約110本
※満充電にしたときの参考値です。
内蔵電池の電池容量、材質、作業状況、
周囲温度などにより異なります。

商品仕様

モデル	BDX-4V
電源	DC 3.7V(内蔵式 リチウムイオン)
無負荷回転数	300min ⁻¹
最大ネジ締め能力(木ネジ)※1	5mm
最大締めトルク(電動)※1	(高)2.5N・m (中)1.2N・m (低)0.6N・m
最大締めトルク(手動)	5N・m
チャック能力	六角対辺6.35mm(マグネットタイプ)
質量(内蔵電池を含む)	0.28kg
本体寸法(長さ×幅×高さ)	179×35×34mm
標準充電時間※2	1時間50分
付属品	・ ④ドライバービット(No.2×50mm) ・ USB充電ケーブル(1m)

※1 材料により異なります。

※2 5V/1AのUSBポートを使用した場合。充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。

1台で電動でも
手動でも使える



充電式スクリュードライバー
BDX-4V

(604500A)

希望小売価格 **5,800円**(税別)



京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。