

ハードな作業も難しくならず！

本体は保持しやすいグリップ形状で 連続作業での疲労を軽減！

EA813RD-2B

(充電式ドライバードリル)

- 特徴：無段変速、キーレスチャック、クラッチ付き、ブレーキ付き、LEDライト付き
- 30分充電
- 回転数：低速 0~350rpm
高速 0~1050rpm
- 正逆転付き
- 最大トルク 26Nm
- チャック能力 0.8~10mm
- バッテリー 12V
- トルク調整 20段クラッチ
- サイズ 76(W)x198(D)x234(H)mm
- 重量 …本体：1500g 充電器：1650g
- バッテリー2個付
- No.2プラスビット付
- 最大穴あけ能力 鉄工 10mm
木工 25mm

※替バッテリー…EA813RB-12B

