

充電式ドライバードリル EA813RD-4

- ◇2スピード、無段変速 ◇正逆転
- ◇最適なトルクが選べる20段クラッチ
- ◇ビット着脱が素早く簡単なキーレスチャック



サイズ: 198 × 76 × 234mm
重量...3.2kg



<仕様>

- バッテリー...12V
- 充電時間...30分
- チャック能力...0.8~10mm
- 最大トルク...26.0Nm(ドリルモード)
0.7~2.7Nm(20段クラッチ)
- 回転数...低: 0~350rpm、高: 0~1050rpm
- 能力...鉄工: 12mm、木工: 25mm、

(付属品)

- ・電池パック: 2個
- ・充電器
- ・ドライバービット (No2 × 65)
- ・キャリングバッグ
- ・ベルトフック

■替バッテリー...EA813RB-12B