

木材・金属への穴あけから ネジの締付けまで

電源を気にせず
使える充電式!

Ni-Cd
12V
シリーズ

1,300mAh

握りやすい
細握りグリップ

クラッチ数
20段

LED
ライト付

電池パック
2個付



商品仕様

モデル	BD-123	
最大穴あけ能力	鉄工 12mm*1(板厚 1.6mm) / 木工 25mm(板厚 18mm)	
ネジ締め能力	木ネジφ4.1×32mm	
最大トルク	高速(High モード)9N・m / 低速(Low モード)26N・m	
無負荷回転数	高速(High モード)0 - 1,050min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 350min ⁻¹	
クラッチ数	20 段	
チャック把握径	0.8mm - 10mm	
本体寸法*2(長さ × 幅 × 高さ)	198mm × 76mm × 234mm	
質量*2	1.5kg	
充電器	BC-1205	
電池パック	B-1203M1 ニカド / 1,300mAh	
電圧	DC12V	
充電時間*3	30 分	
付属品	・⓪ドライバービット(No.2×65mm) ・電池パック 2 個 ・充電器 ・キャリングバッグ	

*1 キーレスチャックの把握径は最大 10mm です。10mm を超える穴をあけるときは市販の段付ドリルビットを使用してください。
*2 電池パック(B-1203M1)取付け時の値です。 *3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの
作業量(目安)*

※低速(Low モード)
周囲温度20°C/1,300mAh電池パック使用時

木ネジ(M4.1×32mm)

約**210**本

※満充電にしたときの参考値です。
電池パックの電池容量、作業状況、
周囲温度などにより異なります。

充電式ドライバドリル
BD-123

(647556A)

オープン価格



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。