

# DDM1410L1

14.4V/1,500mAh

## EA813RE-1A

最大トルク 34N・m

14.4V、1,500mAh容量電池、リチウムイオン

把握力の強いロック付キーレスチャック採用

スピンドルロック機構で片手でビットの取り外しができる

最適トルクが選べる20段クラッチ

2スピード無段変速

残照機能付LED



### 仕様

穴あけ能力：	鉄工 13mm、木工 25mm
ネジ締め能力：	木ネジ 径6.2×長さ50mm
最大トルク：	高速9N・m 低速34N・m
クラッチ数：	20段
チャック能力：	1.5～13mm
回転数：	(高速) 0～1,100min <sup>-1</sup> (低速) 0～300min <sup>-1</sup>
電池パック：	14.4V、1,500mAh、リチウムイオン
充電時間	27分
質量：	1.4kg
サイズ：	長さ189×幅60×高さ227mm

### 付属品

- ・ キャリングケース ・ 電池パック B-1415L (2個)
- ・ 充電器 BC-1400L