

EA813RG-1
(電動ドライバーキット)

- 二重絶縁
- クラッチ付
- 正逆転機構
- キーレスチャック
- ケース付

- 穴あけ能力 鉄工 5mm
木工 10mm
- ネジ締め能力 3.8mm
- トルクレンジ (20段) 0.6-3.0Nm
- チャック能力 1.0-10mm
- 回転数 540min⁻¹(回/分)
- 電源 単相交流 50/60Hz
- 電圧 100V
- モーター 単相交流整流子モーター
- 電流 0.8A
- 消費電力 70W
- 重量 0.9kg
- コード長 2.5m

- 付属部品
樹脂ケース(318(W)x265(D)x75(H)mm)、
鉄工きり(2,3,4,5mm)、プラスドライバービット(No1, No
ビットホルダー、ソケットアダプター、六角ソケット(5,6,8,10,11mm))

- ビット交換が楽なキーレスチャック
- すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージに

■ サイズ:長さ185×幅59×高さ188mm

