

木材などの穴あけや ネジ締め



木材などの穴あけに

ネジ締め

最大穴あけ能力(径)
木工 **10** mm
鉄工 **5** mm

作業に合わせて
選べる
20段
クラッチ

ビットの着脱が
簡単
キーレス
チャック

すぐに使える
先端工具
セット

商品仕様

モデル	FDD-1010KT
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格電流	0.8A
消費電力	70W
最大穴あけ能力	鉄工 5mm/ 木工 10mm
ネジ締め能力	木ネジ $\phi 3.8 \times 41$ mm
最大トルク	6.4N・m
無負荷回転数	540min ⁻¹
クラッチ数	20段
チャック把握径	1.0mm - 10mm
コード長さ	2.5m
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	192mm × 59mm × 187mm
質量	0.8kg
絶縁方法	二重絶縁
付属品	・ キャリングケース ・ 先端工具セット(キャリングケースに収納)



握りやすい
ハンドル形状

ドライバドリルキット
FDD-1010KT

オープン価格

<646051A>



4 960673 662546

先端工具セット

- ① 鉄工キリ (2mm、3mm、4mm、5mm)
- ② ソケット (六角対応 5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、11mm)
- ③ ④ ドライバービット(No.1、No.2)
- ④ ソケットアダプター
- ⑤ ビットホルダー(マグネット付き)

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。