

## 電動工具

ドライバドリル

### CDD-1030

## EA813RG-5A

最大トルク 30N・m (ドリルポジション・低速)  
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード  
最適なトルクが選べる20段クラッチ  
ビットの着脱が簡単キーレスチャック  
握りやすい細握りグリップと  
手にフィットするソフトグリップを採用  
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ

※写真の木工キリは、別販売品です。



### 仕様

最大穴あけ能力：	鉄工 8mm、木工 21mm
ネジ締め能力：	木ネジ 5.1×40mm
チャック把握径：	0.8~10mm
最大トルク：	(ドリルポジション) 高速 8.3N・m、低速 30N・m
クラッチ：	20段+ドリル
回転数：	高速 0~1,000min <sup>-1</sup> 低速 0~300min <sup>-1</sup>
電源：	単相100V
電流：	1.8A
消費電力：	160W
質量：	1.0kg
サイズ：	長さ222×幅60×高さ190mm

### 付属品

- ・ +ドライバビット (No.2×65mm)