

# ネジ・ボルトの締付けに

電源を気にせず  
 使える充電式!

Ni-Cd  
**12v**  
 シリーズ

握りやすい  
**細握りグリップ**

最大締付トルク

**130**  
 N·m

**LED**  
 ライト付

電池パック

**2**個付

## 商品仕様

モデル	BID-1260
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M12) / 高力ボルト(M5 - M10)
最大締付トルク	Highモード(高速) 130N・m / Lowモード(低速) 75N・m
無負荷回転数	Highモード(高速) 0 - 2,200min <sup>-1</sup> / Lowモード(低速) 0 - 1,600min <sup>-1</sup>
打撃数	Highモード(高速) 0 - 3,000min <sup>-1</sup> / Lowモード(低速) 0 - 2,500min <sup>-1</sup>
本体寸法*1(長さ×幅×高さ)	183mm×76mm×236mm
質量*1	1.6kg
充電器	BC-1205
電池パック	B-1203M1 ニカド
電圧	DC12V
充電時間*2	30分
付属品	・電池パック2個 ・充電器 ・Φドライバービット(No.2×65mm) ・キャリングケース

\*1 電池パック(B-1203M1)取付け時の値です。 \*2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの  
**作業量(目安)\***

※周囲温度20℃/ 電池パックB-1203M1 使用時

小ネジ(M8×16mm)

**約780本**

※満充電にしたときの参考値です。  
 電池パックの電池容量、作業状況、  
 周囲温度などにより異なります。



充電式インパクトドライバー  
**BID-1260**

(658450A)

希望小売価格 **20,800円(税別)**



4 960673 664632

発売元

**京セラインダストリアルツールズ販売株式会社**

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



**0570-666-787**

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。 2023年1月改訂

K23AB