

DIY用

BD-7210KT 充電式ドライバドリル

手軽に使える 軽量・コンパクト



- すぐに使える6種類のビット付
- 20段クラッチでネジ締め時に最適なトルクが選べます
- 穴あけ部材に合わせて高速・低速に切換えられる

穴あけ能力： 鉄工 7mm、木工 12mm
ネジ締め能力： 木ネジ 4.1×32mm
最大トルク： 高速6N・m< b r >低速12N・m
回転数： 高速0～1,170min⁻¹< b r >低速0～330min⁻¹
電池パック： 7.2V、1,500mAh、ニカド
充電時間： 60分
質量： 1.0kg
サイズ： 長さ151×幅57×高さ222mm

■付属品

- 電池パック
- 充電器
- ビット

ドリルビット（鉄工キリ）2/3/4/5/6mm各1
+ドライバビット(No.2×65mm)