

ネジ・ボルトの締付けに

電源を気にせず
 使える充電式!

Ni-Cd
12v
 シリーズ

握りやすい
 細握りグリップ

最大締付トルク

133
 N·m

LED
 ライト付

電池パック

2 個付

商品仕様

モデル	BID-1250
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M12) / 高力ボルト(M5 - M10)
最大締付トルク	Highモード(高速) 133N・m / Lowモード(低速) 75N・m
無負荷回転数	Highモード(高速) 0 - 2,400min ⁻¹ / Lowモード(低速) 0 - 1,800min ⁻¹
打撃数	Highモード(高速) 0 - 3,000min ⁻¹ / Lowモード(低速) 0 - 2,500min ⁻¹
本体寸法*1(長さ×幅×高さ)	168mm×76mm×238mm
質量*1	1.6kg
充電器	BC-1205
電池パック	B-1203M1 ニカド
電圧	DC12V
充電時間*2	30分
付属品	・電池パック2個 ・充電器 ・Φドライバービット(No.2×65mm) ・キャリングケース

*1 電池パック(B-1203M1)取付け時の値です。 *2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの
 作業量(目安)*

※周囲温度20℃/ 電池パックB-1203M1 使用時

小ネジ(M8×16mm)

約**930**本

※満充電にしたときの参考値です。
 電池パックの電池容量、作業状況、
 周囲温度などにより異なります。



充電式インパクトドライバー
BID-1250

(657950A)

希望小売価格 **21,500円**(税別)



4 960673 664786

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。

2023年1月改訂

K23AB