

# ネジ・ボルトの締付けに

電源を気にせず  
 使える充電式!

Li-ion  
**14.4v**  
 シリーズ

1,500mAh

握りやすい  
 細握りグリップ

最大締付トルク

**140**  
 N・m

LED  
 ライト付

電池パック

**2**個付

※写真のドライバービットは付属していません。

## 商品仕様

モデル	BID-1418
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M14) / 高力ボルト(M5 - M12)
最大締付トルク	140N・m
無負荷回転数	0 - 2,500min <sup>-1</sup>
打撃数	0 - 3,000min <sup>-1</sup>
本体寸法*1(長さ×幅×高さ)	168mm×82mm×221mm
質量*1	1.4kg
充電器	BC-1402L
電池パック	B-1415L リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC14.4V
充電時間*2	45分
付属品	・電池パック2個 ・充電器 ・キャリングケース

\*1 電池パック(B-1415L)取付け時の値です。 \*2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの  
 作業量(目安)\*

※周囲温度20℃/1,500mAh電池パック使用時

小ネジ(M8×16mm)

約**1,750**本

※満充電にしたときの参考値です。  
 電池パックの電池容量、作業状況、  
 周囲温度などにより異なります。



充電式インパクトドライバー  
**BID-1418**

(657753A)

オープン価格



4 960673 664694

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。