

最大締付トルク160N・mで
強力ネジ締め

電源を気にせず
 使える充電式!

Li-ion
14.4v
 シリーズ

1,500mAh

コンパクト!
 全長
129mm

軽い!
 質量
1.2kg

1充電あたりの作業量(目安)*
 コーススレッド(φ4.5×90) 約 100本
 万能ビス(φ4.2×60) 約 260本
 小ネジ(M8×16) 約 2,600本

*数値は参考値です。
 電池パックの充電状況により数値は異なります。

商品仕様

モデル	BID-1420L1		
ネジ締め能力	小ネジ(M4~M8)/普通ボルト(M5~M14)/高力ボルト(M5~M12)		
最大締付トルク	160N・m		
回転数	強: 0 - 3,100min ⁻¹	中: 0 - 2,000min ⁻¹	弱: 0 - 900min ⁻¹
打撃数	強: 0 - 3,000min ⁻¹	中: 0 - 2,400min ⁻¹	弱: 0 - 1,200min ⁻¹
本体寸法*1	129mm×82mm×223mm		
質量*1	1.2kg		
充電器	BC-1402L		
電池パック	B-1415L リチウムイオン/1,500mAh		
電圧	DC14.4V		
充電時間*2	45分		
付属品	・電池パック(B-1415L) 2個 ・充電器(BC-1402L) ・ベルトフック(本体取付) ・キャリングケース		

最大締付トルク **160N・m** 強力

- 軽量・小型
 ブラシレスモーター搭載
- 打撃力は 3段階調節
- 暗所を照らす
 高輝度 LED ライト
- 便利なベルトフック付



充電式インパクトドライバー
BID-1420L1

(655252A)



*1 電池パック(B-1415L) 取付け時の値です。 *2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

希望小売価格 42,900円(税別)

4 960673 664328

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

*リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2023年1月改訂

K23AB