

充電式インパクトドライバ  
**BID-1416**

**高容量で  
2倍の作業量**

※当社比 (1,500mAh電池との比較)

リチウムイオン電池 Li-ion 電圧 14.4V 電池容量 3,000mAh 充電時間 60分

電池パック (3,000mAh) **2個付**

#### 強力ネジ締め

最大締付トルク140N・mで、素早いネジ締めが可能です。



#### 高輝度LEDライト

暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ)



#### 細握りグリップ

手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。



#### 商品仕様

| BID-1416  |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| ネジ締め能力    | 小ネジ M4~M8・普通ボルト M5~M14・高力ボルト M5~M12     |
| 最大締付トルク   | 140 N・m                                 |
| 回転数       | 0~2,500 min <sup>-1</sup>               |
| 打撃数       | 0~3,000 min <sup>-1</sup>               |
| 電池パック     | B-1430L (リチウムイオン) 14.4V・3,000mAh        |
| 充電器       | BC-1401L (単相 100V)                      |
| 充電時間      | 60分充電 ※1                                |
| 機体寸法 (mm) | 長さ: 168× 幅 61× 高さ 241                   |
| 質量 (kg)   | 本体: 1.6 / 充電器: 0.61                     |
| 付属品       | 充電器・電池パック×2・キャリングケース・ベルトフック(本体取付)・取扱説明書 |

#### ■1 充電あたりの作業量 (目安)※2

| ネジ種類  | 小ネジ    |          | 木ネジ     |          | 万能ビス    |
|-------|--------|----------|---------|----------|---------|
|       | 材料     | サイズ (mm) | 材料      | サイズ (mm) |         |
|       | —      | M8×16    | ラワン材    | 米松       |         |
|       |        | φ4.1×38  | φ5.0×75 | φ6.2×63  | φ4.2×60 |
| ネジ締め数 | 3,500本 | 1,000本   | 170本    | 170本     | 350本    |

※1: 電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。

※2: 表中の数値は参考値です。電池パックの電池容量および、材質、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。



リチウムイオン電池 Li-ion 電圧 14.4V 電池容量 3,000mAh 充電時間 60分 電池パック (3,000mAh) 2個付

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512  
名古屋市中区久方1-145-1  
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141  
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。