

ネジ・ボルトの締付けに
 高容量電池で余裕の作業量

電源を気にせず
 使える充電式!

Li-ion
14.4v
 シリーズ

3,000mAh

握りやすい
 細握りグリップ

便利な
 ベルトフック付

最大締付トルク

140
 N・m

LED
 ライト付

電池パック

2個付

※写真のソケットビットは付属していません。

商品仕様

モデル	BID-1416
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M14) / 高力ボルト(M5 - M12)
最大締付トルク	140N・m
無負荷回転数	0 - 2,500min ⁻¹
打撃数	0 - 3,000min ⁻¹
本体寸法*1(長さ × 幅 × 高さ)	168mm × 82mm × 241mm
質量*1	1.6kg
充電器	BC-1400L
電池パック	B-1430L リチウムイオン / 3,000mAh
電圧	DC14.4V
充電時間*2	60分
付属品	・電池パック 2個 ・充電器 ・ベルトフック(本体取付) ・キャリングケース

*1 電池パック(B-1430L)取付け時の値です。 *2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの
 作業量(目安)*

※周囲温度20°C / 3,000mAh電池パック使用時

小ネジ(M8×16mm)
約3,500本

※満充電にしたときの参考値です。
 電池パックの電池容量、作業状況、
 周囲温度などにより異なります。



充電式インパクトドライバー
BID-1416

(657752A)

オープン価格



4 960673 666230

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。