

# 軽い、短い、強い

質量 **1.5kg**※1

全長 **117mm**

最大締付トルク **180N・m**※1

※1 DID182L5の数値です。DID148L5は質量 1.4kg、最大締付トルク 175N・m。



高効率の  
ブラシレスモーター  
搭載

**BL**  
ブラシレス  
MOTOR

電池パック  
**2個付**

**5,000mAh**

DID182L5

**18v**

DID148L5

**14.4v**

**IP56 適合**

充電時間 **84分**※4

充電時間 **50分**※4

1充電あたりの作業量(目安)※2

	DID182L5	DID148L5
コーススレッド(φ4.5×90mm)	約 400 本	約 210 本
万能ビス(φ4.2×60mm)	約 750 本	約 550 本
小ネジ(M8×16mm)	約 7,500 本	約 5,500 本

※2 数値は 5,000mAh 電池パック使用時満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および、材質、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。

※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

※写真は DID182L5 です。



ひとを考えて、うまれたツール。

## ブラシレスモーター搭載

ブラシレスモーター採用の軽量・コンパクトボディで、パワフルなネジ締めを実現!



## 選べる5モード

作業に合わせて打撃力(強・中・弱)、テクスモード、ロックオンモードの5つのモードを切り替えられます。



## 高輝度LEDライト

暗所での作業に、ネジと部材を照らす高輝度LEDライト。



## IP56規格に適合

防じん・防水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます。

## ベルトフック

左右どちらにも取り付け可能なベルトフック。腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立への引っ掛けもOK。

最大締付トルク  
**180N・m**

電池バック  
**2個付**



**18v**  
Li-ion  
5,000mAh

**BL**  
ブラシレス  
MOTOR

防じん・防水  
**IP56**

**1年保証**

最大締付トルク  
**175N・m**

電池バック  
**2個付**



**14.4v**  
Li-ion  
5,000mAh

**BL**  
ブラシレス  
MOTOR

防じん・防水  
**IP56**

**1年保証**

充電式インパクトドライバー  
**DID182L5**

(655154A)



希望小売価格 68,000円(税別) 4 960673 663895

充電式インパクトドライバー  
**DID148L5**

(655151A)



希望小売価格 64,000円(税別) 4 960673 663901

## 商品仕様

モデル	DID182L5	DID148L5
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M16) / 高力ボルト(M5 - M14)	
最大締付トルク	180N・m	175N・m
無負荷回転数	強: 0 - 2,900min <sup>-1</sup> 中: 0 - 2,100min <sup>-1</sup> 弱: 0 - 1,000min <sup>-1</sup> テクス: 0 - 2,900min <sup>-1</sup> ロックオン: 0 - 2,500min <sup>-1</sup>	強: 0 - 2,900min <sup>-1</sup> 中: 0 - 1,600min <sup>-1</sup> 弱: 0 - 1,000min <sup>-1</sup> テクス: 0 - 2,900min <sup>-1</sup> ロックオン: 0 - 2,500min <sup>-1</sup>
打撃数	強: 0 - 4,100min <sup>-1</sup> 中: 0 - 2,400min <sup>-1</sup> 弱: 0 - 1,200min <sup>-1</sup> テクス: 0 - 1,600min <sup>-1</sup>	強: 0 - 3,500min <sup>-1</sup> 中: 0 - 1,900min <sup>-1</sup> 弱: 0 - 1,200min <sup>-1</sup> テクス: 0 - 1,600min <sup>-1</sup>
本体寸法(長さ×幅×高さ)	117mm×79mm×238mm	
質量 <sup>※3</sup>	1.5kg	1.4kg
充電器	UBC-1802L	BC-1400L
電池バック	B-1850LA リチウムイオン / 5,000mAh	B-1450L リチウムイオン / 5,000mAh
電圧	DC18V	DC14.4V
充電時間 <sup>※4</sup>	84分	50分
付属品	・電池バック2個 ・充電器 ・ベルトフック(本体取付) ・キャリングケース	

※3 電池バック取付け時の値です。 ※4 充電時間は周囲の温度や電池バックの状態により変動します。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年4月現在のものです。

2023年1月改訂

K23AB