

NO.	製品名・規格・サイズ					
	TECHWAY BRAND 充電式 mini ドリルドライバー M26303218					
	別売、バッテリーパック 1.3A 品番 B30111813					
	バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー					
	定格電圧 3.6v					
	電流 1.3A					
	充電器 Li-ion専用充電器 PSE適合規格					
	充電時間 1時間:100% 満タン充電					
	標準付属 充電器 C1011018、バッテリーパック(1個)、ドライバビット+2(1個) 取扱説明書、保証書 化粧箱					
	本体の質量 0.53kg					
	本体のサイズ 283mm 43mm 全長:227mm 全幅:42mm 全高:48mm					
	性能 回転数:2段变速 高速:450回/分 低速:220回/分 最高トルク 40Kg-cm (3.9 N.m) 15段 調整式クラッチ					
	*別添資料…能力データー					

ワンタッチチャックアンド



高速・低速切り替



能力 (フル充電 *目安)

ネジ締め	個数		材料
	木ネジ $\Phi 3.1 \times 13mm$	約500本	
木ネジ $\Phi 3.5 \times 20mm$	約100本		ラワン材
小ネジ M4×10mm	約650本		鉄
小ネジ M5×8mm	約800本		鉄

穴あけ	鉄工ドリル $\Phi 2mm$	約70穴	鉄(厚み 1m/m)
	鉄工ドリル $\Phi 2mm$	約100穴	アルミ(厚み2.5m/m)