

20W LED作業灯



二重絶縁

●昼白色【ビームランプタイプ】



●昼白色【広角タイプ】



●電球色【ビームランプタイプ】



小電力でも明るい長寿命・省エネ20W LED電球採用
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます(昼白色・電球色)

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
●昼白色【ビームランプタイプ】							
RGL-0	0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(昼白色) (LDR20N-W60) 口金サイズ／E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3
RGL-5	5						1.7
RGL-10	* 10						2.1
●昼白色【広角タイプ】							
RGL-0W	0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(昼白色) (LDR20N-H110) 口金サイズ／E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3
RGL-5W	5						1.7
RGL-10W	* 10						2.1
●電球色【ビームランプタイプ】							
RGL-0L	* 0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(電球色) (LDR20L-W60) 口金サイズ／E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3
RGL-5L	5						1.7
RGL-10L	* 10						2.1
●電球色【広角タイプ】							
RGL-0WL	* 0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(電球色) (LDR20L-H110) 口金サイズ／E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3
RGL-5WL	5						1.7
RGL-10WL	* 10						2.1

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●交換球については135～136ページをご参照ください。●電源電圧は安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P接地付タイプも受注生産致します。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●電線長は本体収納長を含みます。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

20W LED作業灯 ■特長

●省エネ・長寿命20W LED電球を採用

- ・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・同等の明るさの白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減
- ・電源投入ですぐに明るく点灯 ・CO₂排出量を削減
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

■ランプの特長

ビームランプタイプ(ビーム角/60度)



昼白色(色温度/5,000K)
型 式 **LDR20N-W60**
入力電圧/ AC90-220V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約2,400 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.315kg

電球色(色温度/2,700K)
型 式 **LDR20L-W60**
入力電圧/ AC90-240V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約1,940 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.290kg

※写真はLDR20N-W60型

広角タイプ(ビーム角/110度)



昼白色(色温度/5,000K)
型 式 **LDR20N-H110**
入力電圧/ AC90-220V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約2,400 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.315kg

電球色(色温度/2,700K)
型 式 **LDR20L-H110**
入力電圧/ AC90-240V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約1,790 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.270kg

※写真はLDR20N-H110型

記載の価格は全て「税込み」表示です。