

従来のレフランプの代替 小さくて軽くて、長寿命なLED投光器



消費電力
20W

全光束
2,600 lm

質量
330g

屋外用



ELJ-20 製品仕様

品番	ELJ-20
消費電力	20 W
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60 Hz
寸法 (外径・全長)	120×155 mm
質量	1,260 g
色温度	6,500 K
全光束	2,600 lm
平均演色評価数	Ra≥80
使用温度範囲	-20°C~40°C
定格寿命	25,000 時間

● おすすめポイント ●
従来型のレフランプの代用
としておすすめです。特殊反
射板使用の為、たった20W
で驚きの明るさ。付属クラン
プでどの角度も明るく出来
ます。