

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適!! リモコン式HIDムービングサーチライト

有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作!!

HID35W サーチライト

DC24v専用

屋外型(防水規格 IP66)

光の到達距離

約**500m**(1Lx)
(当社計算値)

- レジャーボート
- 特殊車両
- 大型クレーン
- 工場
- 監視塔
- レジャー施設など

H.I.D キセノン球

35W

HIDL-35R-24V

JANコード / 4937305-04254-0
梱包数 / 2 元払発送単位 / 1

仕様

- 入力電源 DC24V
 - 定格電流 2.1A
 - 消費電力 54W
 - 入力電圧範囲 DC16~30V
 - 使用環境温度 -10℃~50℃
 - 入力電線 (本体)0.3m (延長コード)4m
 - 入力プラグ シガープラグ/Yピンコード
 - サイズ W184×D230×H270mm
 - 質量 2.3kg
- 〈付属品〉 リモコン(HIDL-35R-RC)×1
リモコン用電池(内蔵・HIDL-35R-RC-B)×2
コントローラー(HIDL-35R-C-24V)×1
コントローラーソケット(HIDL-35R-SO)×1
4m延長ケーブル(HIDL-35R-EXT)×1
シガープラグ(HIDL-35R-CP)×1
Yピンコード(HIDL-35R-YPIN)×1



距離	中心照度
400m	1.7Lx
200m	6.6Lx
100m	27Lx
20m	660Lx
10m	2640Lx
5m	12100Lx
4m	19100Lx
3m	32000Lx
2m	72800Lx
1m	220000Lx

照射角 **9度**



付属品

リモコン
HIDL-35R-RC



コントローラー
HIDL-35R-C-24V



コントローラーソケット
HIDL-35R-SO



4m延長ケーブル
HIDL-35R-EXT



シガープラグ
HIDL-35R-CP



Yピンコード
HIDL-35R-YPIN



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は、基本的に光束維持率にかかわらず点灯可能なランプの残存率が50%になる時間を寿命としています。
※到達距離とは、当社計算値により中心照度が1Lxを切るまでの距離です。ご使用になる環境により異なります。