

作業用水銀灯

屋外用



安定器不要ですぐ使える
バラストレス水銀ランプ仕様です。

白熱灯の2倍の明るさ！

高級アクリル塗装で雨にも強く、錆にも衝撃にも強い

＜仕様＞

- 電球…110V×750W水銀灯
- 電線仕様…VCT1.25mm²×3心×5m(接地付)
- クランプサイズ…125mm(二重絶縁)
- 本体サイズ…φ270×480mm
- 重量…5kg

※全て取り扱い中止になりました

品番	
EA814DB-750	本体
EA814DA-759	替球(水銀灯750W)

