

EA814DG-5 (ハロゲン作業灯)

- 500Wハロゲン球 X1灯
(ハロゲン球寿命 約3000時間)
- 定格電流…4.2A
- 電線長…5m(アースプラグ付ポッキン仕様)
- 電線種…VCTF0.75mm² × 3芯
- 入力…100V(50/60Hz)
- 消費電力…415W
- 明るさ…10,000ルーメン
- 重量…5.4kg

- 防雨型シーソースイッチ付



※ON/OFFが一目で分かる防雨型シーソースイッチになっています。

