



水銀灯400W相当の明るさ 電気代 74%ダウン！！

ワイド: 固有エネルギー消費効率**133Lm/W** EA814DL-41A

スポット: 固有エネルギー消費効率**127Lm/W** EA814DL-46A

LED電球のみ・作業用投光器・常設用投光器 がございます。

- 屋外型
- 口金:E39

※明るさ比較は当社比です。平均照度を比較したものであり、単純に光束を比較したものではありません。

作業用 投光器 バイス付(球付属)

	型式	光色	照射角	電線	先端	色
EA814DL-41A	ATL-E10005J-W-50K	昼白色	ワイド	5m	P	黄
EA814DL-46A	ATL-E10005J-S-50K	昼白色	スポット	5m	P	黄

先端 P…ポッキンプラグ

※プラグを交換すれば200Vで使用可能です。