

# 100W軽便LED投光器 (PS E)



軽量・コンパクト形状の新型100W LED照明  
最新150Lm/Wの高効率光源を採用!

## ■ 特長

- 高輝度・高効率100W LED光源
  - ・LED寿命は約40,000時間 ※使用状況、使用環境によって異なります
  - ・電源投入ですぐに明るく点灯
  - ・CO<sub>2</sub>排出量を削減
  - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 軽量コンパクト形状
- バースでガッチリ固定(ツカミ幅98mm)
- ガードネット付



上部放熱フィン養生カバー  
角度調整用把手



防護カバー付  
点灯スイッチ(背面)

三脚スタンドと  
組み合わせて  
高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの  
型式でご注文ください。

●灯体

**GLV-105KN**型  
100W軽便LED投光器



+

●三脚

**CBX-3N**型  
ハイブライトスタンド



型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
<b>GLV-105KN</b>	5	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3(接地付)	100W 高輝度LED	100V・100W 50/60Hz兼用	VM-4型バース付	φ27	4.9

●上記製品には2P  / 2P接地付  兼用フュールトビプラグが付いています。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。