

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	備 考	質量 (kg)	梱包 (個数)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・芯数(C)					
<b>MLAX-30KH5 *</b>	5	VCT 2.0 × 3	150W メタルハライドライト×2灯	AC100V 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHV-5三脚スタンド付	23.6	1

- 上記製品には2P<sup>①</sup> / 2P接地付<sup>②</sup>兼用フキユートビプラグが付いています。
- 点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
- 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- 三脚スタンドは安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもり  
転倒防止の処置を図ってください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- 質量は灯体入が11.4kg、三脚入が12.2kgとなり、プラ段ケースを含んでいます。
- 本製品は受注製品のため多少納期がかかります。