

[蛍光灯]作業灯

EA814EN-11、-12、-13、-19、EE-71、EE-73

-1:ライト+スタンド



-2:ライトのみ(バース別売)



-3:ライト+三脚



(キャスター別売)

- ◇白熱灯300W相当の明るさ
- ◇低温で安全(熱量軽減)
- ◇多種多様な用途に
- ◇インバーター本体内置
- ◇防滴仕様

※全て廃番になりました。

品番	仕様	サイズ(W×D×Hmm)	重量
EA814EN-11	本体+スタンド	440×297×391	6.0Kg
EA814EN-12	本体のみ	355×190×355	4.0kg
EA814EN-13	本体+三脚	355×190×1615~2135	10.0kg
EA814EN-19	替球(1本)	245×120 (口金サイズ:GX10Q-4)	0.25kg
EA814EE-71	取付用バース(1個)	最大つかみ幅70mm	0.6kg
EA814EE-73	三脚用キャスター(3個セット)		2.4kg

- 電源…AC100V
- 電球…65W蛍光灯
- 電線仕様…VCTF0.75mm²×3心
- コード長…5m

●ポッキンプラグ(2P・3P対応プラグ)



1本が折れ込みます。