

GTR2600

取扱説明書

GLANZ®

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意 / 使用上の注意

▲
注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 本体が倒れた状態で使用しないで下さい。火災・破損・故障の原因になります。
- 専用の USB アダプター（GLA14）をご利用下さい。
- 専用アダプターはDC5V2A用ですので他の製品へは使用しないで下さい。製品が故障する恐れがあります。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で充電口を触らないで下さい。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- 不意の電池切れに備え、予備のライトの携帯をお勧めします。
- 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので丁寧に扱いください。
- 本製品は防滴製品ですが、防水ではありませんので水中での使用はしないでください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- AC100V直接接続して使用する際は **12 時間以上の連続使用はしないで下さい**。アダプターの負担が大きくなり故障の原因となります。
- 光を直接目に当てないでください。
- **ライトレンズ面から30cm以上離してご利用ください。発火や火傷、融解の危険性があります。**
- **ライトレンズ面に他の製品が触れた状態で使用しないでください。発火や火傷、融解の危険性があります。**
- 高出力製品のため本体が熱くなることがあります。必ず保護手袋をつけてください。

▲
警告

-

保証規定

1、取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店にお預けください。製品状態の確認が取れ次第無償修理等の対応をさせていただきます。

2、購入証明書（販売店のレシート等）をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。

3、修理品で返送いただく場合の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

4、保証期間内であっても次の場合は有償修理になります。

イ。誤用、乱用およびお取り扱い不注意による故障

ロ。火災・地震・水害および盗難などの災害による故障

ハ。お客様による分解、修理、改造および異常電圧に起因する故障

ニ。不具合発生後のお客様の分解品

ホ。使用中に生じたキズなどの外観上の変化

ヘ。消耗品および付属品の交換

5、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害や事故に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。

6、本保証は日本国内においてのみ有効です。

専用リチウムイオン充電について

●充電時の注意

充電は周辺温度が約5～35度の範囲内で行ってください。
必ず付属のACアダプターを使い、正しく接続して充電してください。
USBタイプCの脱着は慎重に行ってください。一度でも曲がったり、変形したものをそのままご利用になれますと発火等の原因になりますのでご注意ください。

●バッテリーインジケータは約80%程度で緑にランプが切り替わります。
満充電までは約30分程度そのまま充電してください。

●使用時の注意

万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
高温状態での充電・使用・保管をおこなうと充電電池の性能が著しく劣化します。

●保管時の注意

満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
※本製品のリチウムイオン電池の繰返し充電回数は約300回です。
充電しても点灯時間が短くなった場合は充電電池の寿命ですので電池交換を販売店に依頼するか、新品購入をご検討ください。

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電（自然放電）により容量が低下します。
ご使用前に充電してください。

製品についてのお問い合わせは購入された販売店にお問い合わせください

使用 方法

■ モードを切り替えたいとき

消灯

2600lm

ON (HIGH)

700lm

ON (LOW)

PUSH

1.3秒長押し

10秒以内

PUSH

10秒以内

PUSH

■ ご利用になりたいモードで10秒以上お使いいただきますと下図のように切り替わります。

消灯

ON

PUSH

1.3秒長押し

10秒以上使用

PUSH

（使用モード）

消灯

ON

PUSH

1.3秒長押し

10秒以上使用

PUSH

消灯前のモード

■ セイフティスマートスイッチ

当製品は高出力のためツールバッグなどの収納時誤点灯防止機能として点灯させる時スイッチを1.3秒長押しが必要です。
消灯時にはスイッチを長押しせずに1度スイッチを押すと消灯します。

■ セイフティライトオフ機能...

点灯時充電残量が無くなる約10～15分前にライトがフラッシュして充電が無くなることをお知らせします。

AC100V直接接続での使用方法と仕様

1日中明かりを確保して使用する事ができるモデルとなります。

本製品はAC100V直接接続して使用時にはバッテリーが減らない設計となっております。
放熱の関係上100V直接接続して使用時には明るさが約1000ルーメン程度になります。
AC100V直接接続して使用する際は **12 時間以上の連続使用はしないで下さい**。
アダプターの負担が大きくなり故障の原因となります。
100V直接接続時は防滴性能が全くなりますのでご注意ください。
上記の内容を十分ご理解のうえご利用下さい。

新技術

100V直結で点灯しながら
本体充電も同時にすることができます。
(付属のアダプターと配線を使用の時に限る)

部品名称

電源スイッチ

バッテリーインジケータ

防滴ラバー (正常に閉じているときのみIP66)

カラビナフック

ハンドル

●防滴ラバーを開けた状態

充電口

出力USBジャック (非常時にモバイルバッテリーとしてご利用できます。)

充電方法

①防滴ラバーを開けると充電口が出てきます。

②付属の専用充電器をACコンセントに差込み充電口にUSBタイプCを差し込んでください。

③充電を開始するとバッテリーインジケータが点滅し始めます。

④充電が溜まるとインジケータが赤→緑の方向に点灯していきます。

⑤全てのインジケータの点滅が終わりましたら充電完了です。

充電時間の目安は約3.5時間です。

※防滴蓋をあけているときは防滴性能は
全くありませんのでご注意ください

ACアダプタ
付属品:GLA14 (5V2A)

AC100Vコンセント

充電口

USB使用方法

携帯電話などの充電したい製品の充電口へ差し込んでご利用下さい。

出力:DC5V/1A

安全に使う為の注意事項

壁面でのマグネット使用はカラビナが床方向に向くように使用すること！！

レンズ面が塞がっているまたは、レンズが接触している状態での点灯は絶対にしない！！
点灯時レンズに直接素手で触れない！！

落下の危険性が高い

付属のACアダプターは
屋内仕様品ですので
屋外でのご使用は避けてください。
漏電の危険があります。

ご使用になった専用リチウムイオン充電電池は廃棄せず、
充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
(専用リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして
廃棄しないで下さい。)

仕様		
使用光源	COB白色LED×1個	
明るさ	HIGH	約2600ルーメン
	LOW	約700ルーメン
使用電池	100V電源点灯	約1000ルーメン
	専用電池 (Li-ion) 容量：5200mAh	
点灯時間	実用点灯時間 (HIGH)	約6時間
	実用点灯時間 (LOW)	約11時間
充電時間	約3.5時間 (付属アダプタの場合)	
照射特性	広範囲照射 (COB) 約50cm 先を180cmの照射	
照射距離	65m	
本体サイズ	約120×137×51mm	
本体質量	約480g (電池含む)	

※充電回数が300回を超えると、
電池容量は約30%程度減少します。