

ハイパワーLED 作業灯

取扱説明書

警告：この作業灯をお使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、安全にご使用ください。

この度は、当製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず、この取扱説明書をよくお読みください。

仕 様

電球：20W ハイパワー白色 LED (20W/LED)

明るさ：80 l m/W

電線仕様：V C T F 3×0.75mm²×5M

LED寿命：50,000 時間

入力電圧：100V A C 50/60H Z

消費電力：20W

LED 色温度：6500K

I P 値：54

作業灯を安全に



Think Safety !

1. 注意事項

LEDの光を直接目に当てないでください。

児童に使用させないでください。

ご使用前に当製品をよく確認し、問題がないことを確認したうえでご使用ください。

当製品は防水仕様ではありません。

使わないときは、プラグを抜いておいてください。

2. 使用責任者が確認すること

プラグやケーブル及びコネクタが疲弊したり、損傷していないことを確認し

製品が安全であることを確かめたうえでご使用ください。

もし、疲弊したり損傷がある場合はご使用しないでください。