

EA814RD-4 [充電式]作業灯/LED 取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承下さい。
- ・LEDライトの光を、直視しないで下さい。
- ・決してバッテリーを開けようとししないで下さい、万が一バッテリーケースが割れた際はすぐに使用を中止し充電もしないで下さい。
- ・本製品が濡れていたり、バッテリーに腐食が見受けられる際は充電しないで下さい。
- ・バッテリーを燃やさないで下さい、爆発する恐れがあります。
- ・電池が液もれしていて、その液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などにきれいな水で洗い流す。液が目に入ったときは目をこすらずにすぐに水道水などのきれいな水で流した後、医師に相談する。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止して下さい。
- ・本製品に落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないで下さい。 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用中は充電しないで下さい。
- ・初回ご使用時や、長期間使用しなかった場合は必ず充電してからご使用下さい。
- ・充電の際は付属のACアダプターを必ず使用し充電して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球
- ※LEDに替球はありません。
- 電源…リチウムイオン電池(本体内蔵)
- 明るさ…強:3250ルーメン 中:1625ルーメン 弱:650ルーメン
- 本体サイズ…360×230×380mm
- 重量…4.0kg
- 連続点灯時間…強:約3時間 中:約6時間 弱:約12時間
- バッテリー…18.5V 6600mAh
- 充電時間…約6時間
- 防水性能…IP65
- 付属品…充電用ACアダプター



充電用ACアダプター

◆各部名称



◆点灯/消灯



調光スイッチ

ON/OFFスイッチ

- ・ON/OFFスイッチを一印へ押すと点灯します。調光スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。
点灯(強)→点灯(中)→点灯(弱)→点灯(強)...以降繰り返し
ON/OFFスイッチを○印へ押すと消灯します。

※ご使用後は必ず消灯を確認してください。

◆充電方法



充電ランプ

- ・充電ソケットの防水キャップを外し充電ケーブルを差し込んでください。
充電中はインジケーターが赤緑色に交互に点滅し、充電が完了すると緑色に点灯します。
充電終了後はケーブルをはずし、防水キャップをして下さい。

※充電は付属の充電用ACアダプターをご使用下さい。

- ※残容量10%以下の時は充電ランプがゆっくりと赤色点滅します。
残容量5%以下の時は充電ランプが早く赤色点滅します。

◆お手入れ方法

- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

	改造はしないでください。
	●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
	●ご使用者が怪我をする場合があります。
	●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Oct.