

EA815B-50(コードリール)

| 品番        | コード長さ | 重量     | 摘要                                                                                             |
|-----------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EA815B-50 | 50m   | 10.0kg |  41-20358 鉄板製 |

※-50のみサーモカット(電線溶解防止)機能付き

- ・電線種別、太さ…ソフトンVCT2.0mm<sup>2</sup>×2芯
- ・許容電流…15A  
(定格5A～7A)
- ・コンセント定格…2P, 15A, 125V
- ・コンセント形状…
- ・コンセント数…3コ
- ・パイロットランプ付

〈特長〉

ブレーキストッパー

- ・移動時にドラム空転のために生じるコードのたるみをすっきり解消します。



安全に関するご注意 :ご使用の際は、注意ラベル(製品貼付)を確認の上正しくお使い下さい。

- ・電線をドラムに巻いたまま高電流を流して使用すると、熱化して電線が溶けたりする場合 があり危険です。  
コードリールは電線を必ず黄色マークまで引き出してご使用下さい。